


**WNMG 060404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT020
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	PF
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Insero per tornitura