



WNMG 060408, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 060408 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucoli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,

Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	MM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura