


**WNMG 060404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Tipo	HBT020
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PM
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM

Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Insero per tornitura