


**WNMG 060404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	MM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura