


**WNMG 080408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	PR
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Tipo	HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura