

**CCMT 060204, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tipo	HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	PM

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura