



## DCMT 11T302, Tipo: HBT130



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Classe articolo	22D

### Descrizione

DCMT 11T302 HBT130 Tipo: HBT130  
 Rompitrucioli: MM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,05 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	MM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tipo	HBT130

Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura