

**VBMT 160404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Classe articolo	22D

Descrizione

VBMT 160404 HBT130 Tipo: HBT130
Rompitrucoli: MM
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	M

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	MM
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura