

Garant

Portainseriti eco con doppio bloccaggio, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 1616H09

Inserto adatto: CN.. 09T3..

Ampiezza funzionale L₄: 23 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottopiacchetta: 259033 7

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	DCLNR/L 1616H09
Sottopiacchetta	259033 7
Misura inserto	9 mm
Ampiezza funzionale L ₄	23 mm

Dimensione codolo	16 mm
Staffa, vite, molla	259036 12
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Insero adatto	CN.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 5
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 12	259036 12
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Sottoplacchetta	259229
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta Modello 5	259027 5
Vite per sottoplacchetta	259616
Sottoplacchetta Modello 7	259033 7
Unità staffe	259515