

Garant

Portainseriti eco con doppio bloccaggio, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 1616H09

Inserto adatto: CN.. 09T3..

Ampiezza funzionale L₄: 23 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottopiacchetta: 259033 7

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	23 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 5
Sottopiacchetta	259033 7

Misura inserto	9 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Staffa, vite, molla	259036 13
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 1616H09
Lunghezza complessiva L	100 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottopiacchetta Modello 7	259033 7
Unità staffe	259516
Vite per sottopiacchetta Modello 5	259027 5
Unità staffe Modello 13	259036 13
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per sottopiacchetta	259616
Sottopiacchetta	259229
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500