

## Garant

### Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Classe articolo	21U

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

##### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 1616H11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale  $L_4$ : 22 mm

Lunghezza della testina  $L_1$ : 33 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottopiacchetta: 269007 1

#### Descrizione tecnica

Staffa, vite, molla	259036 8
Lunghezza della testina $L_1$	33 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 1616H11
Dimensione codolo	16 mm

Inserto adatto	DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	22 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura inserto	11 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 3
Sottoplacchetta	269007 1
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 1	269007 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta	269070
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259027 3
Vite per sottoplacchetta	259613