


**VCMT 110304, Tipo: HBT020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Classe articolo	22D

**Descrizione tecnica**

Tipo	HBT020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento $f$	0,12 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	PM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura