


**Garant****Piastra retinata sottovuoto Sistema Venturi, Modello: VR1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Classe articolo	31E

**Descrizione****Esecuzione:**

Alluminio, blu acciaio anodizzato. Pressione di esercizio 3,5 – 8 bar. Il vuoto finale è di circa 80 mbar (92% di vuoto). Silenziatore integrato per una rumorosità ridotta. Planarità  $\pm 0,5$  mm. Inclusi 2 fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.

**Vantaggi:**

**Sistema conveniente a prova di principiante.** Ridotta manutenzione. Funzionamento immediato. Possibilità di passare in modo semplice e rapido al **funzionamento con una pompa per vuoto.**

**Uso:**

Per il serraggio sottovuoto **senza** pompa per vuoto.

**Fornitura:**

Dischi di battuta, tubo flessibile per aria compressa  $\varnothing 10$  mm (1 m), ugello Venturi (1 $\times$ ). Cordoncino di guarnizione  $\varnothing 4$  mm (10 m). Boccola (1 $\times$ ), spina LW 12 (1 $\times$ ), staffe di fissaggio (2 $\times$ ).

**Nota:**

In caso di utilizzo di ugelli Venturi, la lavorazione con emulsione lubrorefrigerante è sconsigliata.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	300 mm
Altezza	32,5 mm
Larghezza	200 mm

Modulo	12,5 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio per vuoto