


**Garant****Piastra retinata sottovuoto Sistema Venturi, Modello: VRV0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Classe articolo	31E

**Descrizione****Esecuzione:**

Alluminio, blu acciaio anodizzato. Pressione di esercizio 3,5 – 8 bar. Il vuoto finale è di circa 80 mbar (92% di vuoto). Silenziatore integrato per una rumorosità ridotta. Planarità  $\pm 0,5$  mm.

**Vantaggi:**

**Sistema conveniente a prova di principiante.** Ridotta manutenzione. Funzionamento immediato.

**Uso:**

Per il serraggio sottovuoto **senza** pompa per vuoto. Per l'impiego su **morse per macchine utensili**. I componenti particolarmente sottili possono essere serrati in modo flessibile e con il minimo sforzo.

**Fornitura:**

Dischi di battuta, tubo flessibile per aria compressa  $\varnothing 10$  mm (1 m), ugello Venturi (1x).  
Cordoncino di guarnizione  $\varnothing 4$  mm (10 m).

**Nota:**

In caso di utilizzo di ugelli Venturi, la lavorazione con emulsione lubrorefrigerante è sconsigliata.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	200 mm
Modulo	12,5 mm
Larghezza	125 mm

Altezza	21 mm
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio per vuoto