

Garant

Portainseri eco doppio bloccaggio, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/06mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 1616H06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottoplacchetta: 259033 8

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	259033 8
Misura inserto	6 mm
Staffa, vite, molla	259036 12

Codice ISO portautensile	DWLNRL 1616H06
Lunghezza complessiva L	100 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 1
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Insero adatto	WN.. 0604..
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500