

**Garant****Portainseri eco doppio bloccaggio, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2525M08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259033 6

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2525M08
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Sottoplacchetta	259033 6

Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Vite per sottopiacchetta	259027 4
Staffa, vite, molla	259036 10
Misura inserto	8 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500