

Garant**Portainseri eco doppio bloccaggio, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251901 16/06
GTIN	4045197809049
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 1616H06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Sottoplacchetta: 259033 8

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	259033 8
Vite per sottoplacchetta	259027 1
Misura inserto	6 mm

Codice ISO portautensile	DWLNRL 1616H06
Staffa, vite, molla	259036 13
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Insero adatto	WN.. 0604..
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8