

**Garant**
**Portainseriti eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260296 16/11
GTIN	
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 1616H11
Sottoplacchetta	269007 1
Vite per sottoplacchetta	269013 1
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269023 3
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	29 mm

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 1	269007 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 3	269023 3