


Garant**Piastra sottovuoto fessurata Sistema Venturi, Modello: VS1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Classe articolo	31E

Descrizione**Esecuzione:**

Alluminio, blu acciaio anodizzato. Pressione di esercizio 3,5 – 8 bar. Il vuoto finale è di circa 80 mbar (92% di vuoto). Silenziatore integrato per una rumorosità ridotta. Planarità $\pm 0,5$ mm.

Vantaggi:

Sistema conveniente a prova di principiante. Ridotta manutenzione. Funzionamento immediato. Possibilità di passare in modo semplice e rapido al **funzionamento con una pompa per vuoto**.

Uso:

Per il serraggio sottovuoto **senza** pompa per vuoto.

Fornitura:

Dischi di battuta, tubo flessibile per aria compressa $\varnothing 10$ mm (1 m), ugello Venturi (1x). Tappetini adattatori in gomma (1x). Boccia (1x), spina LW 12 (1x), staffe di fissaggio (2x).

Nota:

In caso di utilizzo di ugelli Venturi, la lavorazione con emulsione lubrorefrigerante è sconsigliata.

Descrizione tecnica

Lunghezza	300 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	32,5 mm

Tipo di prodotto

Piastra di serraggio per vuoto