

Garant**Magnete di sollevamento LM1, Carico massimo (piano): 600kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	382020 600
GTIN	4062406257781
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- Golfare, leva di comando e coperchio di chiusura laterale in acciaio legato inossidabile.
- Il blocco di sicurezza impedisce l'allentamento accidentale della leva di comando durante il funzionamento.
- Superficie polare per il montaggio opzionale di espansioni polari.
- La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l'utilizzatore.
- Occhiello per gru montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con l'aiuto di espansioni polari opzionali.
- Riduzione dei contraccolpi della leva di comando grazie alla tecnologia Soft Opening Protection.

Vantaggi:

- Lavorazione di alta qualità dal design GARANT senza tempo, abbinata a requisiti di utilizzo e sicurezza ben ponderati.
- La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l'utilizzatore.
- Golfare montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con espansioni polari opzionali.
- Grazie al sistema „Soft-Opening-Protection” è possibile prevenire i contraccolpi delle leve di comando.

Accessori speciali:

Coppia di espansioni polari n. art. 382025.

Nota:

Traferro di < 0,1 mm per acciaio! **Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici magnetiche!** Il sistema di sicurezza consente di adattare le geometrie dell'utensile da sollevare. Attestato di conformità delle forze di strappo su richiesta.

Descrizione tecnica

Spessore parete minimo circolare	25 mm
Dimensione B	276 mm
Dimensione D	87 mm
Ø Massimo tondo	300 mm
Dimensione G	21 mm
Spessore parete minimo piatto	30 mm
Dimensione C	98 mm
Peso	15 kg
Carico massimo piatto	600 kg
Dimensione A	246 mm
Dimensione F	231 mm
Carico massimo circolare	300 kg
Lunghezza massima	2250 mm
Dimensione E	95 mm
Larghezza massima in piano	1500 mm
Tipo di prodotto	Magnete di sollevamento

Accessori

Coppia di espansioni polari Per modello 600	382025 600
---	------------