

Garant**Magnete di sollevamento LM1, Carico massimo (piano): 150kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	382020 150
GTIN	4062406257767
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- Golfare, leva di comando e coperchio di chiusura laterale in acciaio legato inossidabile.
- Il blocco di sicurezza impedisce l'allentamento accidentale della leva di comando durante il funzionamento.
- Superficie polare per il montaggio opzionale di espansioni polari.
- La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l'utilizzatore.
- Occhiello per gru montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con l'aiuto di espansioni polari opzionali.
- Riduzione dei contraccolpi della leva di comando grazie alla tecnologia Soft Opening Protection.

Vantaggi:

- Lavorazione di alta qualità dal design GARANT senza tempo, abbinata a requisiti di utilizzo e sicurezza ben ponderati.
- La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l'utilizzatore.
- Golfare montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con espansioni polari opzionali.
- Grazie al sistema „Soft-Opening-Protection“ è possibile prevenire i contraccolpi delle leve di comando.

Nota:

Traferro di < 0,1 mm per acciaio! **Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici magnetiche!** Il sistema di sicurezza consente di adattare le geometrie dell'utensile da sollevare. Attestato di conformità delle forze di strappo su richiesta.

Descrizione tecnica

Dimensione B	140 mm
Spessore parete minimo circolare	10 mm
Dimensione A	115 mm
Spessore parete minimo piatto	15 mm
Carico massimo circolare	75 kg
Dimensione E	60 mm
Carico massimo piatto	150 kg
Lunghezza massima	1250 mm
Dimensione C	68 mm
Dimensione D	70 mm
Peso	6,4 kg
Ø Massimo tondo	250 mm
Dimensione F	170 mm
Dimensione G	17 mm
Larghezza massima in piano	600 mm
Tipo di prodotto	Magnete di sollevamento