

Garant**Coppia di espansioni polari, Per modello: 300****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	382025 300
GTIN	4062406257804
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Opzione 1

Ø pezzo: 40 – 300 mm

Opzione 2

Ø pezzo: 158 – 500 mm

Opzione 3

carico verticale max.: 160 kg

Descrizione:**Opzione 1:** Diametro pezzo 40 – 300 mm.**Opzione 2:** Diametro pezzo 158 – 500 mm.**Opzione 3:** carico verticale max.: 160 kg.**Uso:**

Per il montaggio sulla superficie polare del dispositivo di sollevamento dei carichi. In questo modo è possibile sollevare pezzi con diametri differenti. Accessibilità ottimizzata in caso di situazioni di sollevamento personalizzate.

Per:

Magnete di sollevamento LM1 n. art. 382020 Dim. 300 e 600.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio e perni di arresto per il trasporto verticale di carichi.

Nota:**Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici magnetiche!**

Carico massimo variabile a seconda dell'opzione.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Espansione polare

Accessori

Magnete di sollevamento LM1 Carico massimo (piano) 300 kg

382020 300