


## Set di montaggio base ESD, Numero degli utensili: 15



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	973235 15
GTIN	2050002041943
Classe articolo	91A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set di utensili comuni in alloggiamenti in espanso rigido ESD. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

#### Fornitura:

Inserto in espanso rigido ESD vuoto n. art. 973200 Dim. 973235: 1 pz.

Giravite per viti con intaglio PB SWISS TOOLS ESD n. art. 660050 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.

Giravite per viti Pozidriv PB SWISS TOOLS ESD n. art. 667687 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica GARANT ESD n. art. 726210 Dim. 125: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica GARANT ESD, testa appuntita, n. art. 726250 Dim. 125: 1 pz.

Pinza a becchi corti diritti per elettronica GARANT ESD n. art. 727170 Dim. 140: 1 pz.

Pinzetta a punta HOLEX ESD n. art. 727510 Dim. AMB: 1 pz.

Pinzetta HOLEX ESD curvata n. art. 727600 Dim. AMB: 1 pz.

Vaschetta per minuteria ESD GARANT easyPick n. art. 972312 Dim. 3x3/1: 3 pz.

### Descrizione tecnica

Numero degli utensili	15
Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Larghezza	300 mm

Larghezza in G	12
Esecuzione	con set di utensili
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	12×20
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Alloggiamento in espanso rigido vuoto per assortimenti di utensili ESD per set in espanso rigido 973235	973200 973235
Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di dimensioni normali Lunghezza complessiva 125 mm	726210 125
Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Dimensione dell'intaglio a croce 1	667687 1
Pinzetta a punta, 115 mm forma 3c Materiale AMB	727510 AMB
Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa appuntita Lunghezza complessiva 125 mm	726250 125
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Larghezza delle punte b 5,5 mm	660050 5,5
Pinzetta a punta sottile, curvata, 150 mm, forma 22b Materiale AMB	727600 AMB
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Larghezza delle punte b 3,5 mm	660050 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Larghezza delle punte b 4 mm	660050 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Larghezza delle punte b 2,5 mm	660050 2,5
Vaschette ESD per minuteria Altezza mm / Modello 26/1	972310 26/1

Pinza a becchi piatti per elettronica Lunghezza complessiva 140 mm	727170 140
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Larghezza delle punte b 6,5 mm	660050 6,5
Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente SwissGripESD Dimensione dell'intaglio a croce 2	667687 2