


Set di allestimento SMD ESD, Numero degli utensili: 9**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 973230 9 |
| GTIN | 2050002041950 |
| Classe articolo | 91A |

Descrizione**Esecuzione:**

Set di utensili comuni in alloggiamenti in espanso rigido ESD. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido ESD vuoto n. art. 973200 Dim. 973230: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica GARANT ESD n. art. 726210 Dim. 125: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica KNIPEX ESD n. art. 726660 Dim. 125: 1 pz.

Pinza a becchi corti dritti per elettronica GARANT ESD n. art. 727170 Dim. 140: 1 pz.

Pinzetta a punta HOLEX ESD n. art. 727520 Dim. AMB: 1 pz.

Pinzetta a punta tronca HOLEX ESD n. art. 727580 Dim. AMB: 1 pz.

Pinzetta a punta sottile HOLEX ESD n. art. 727600 Dim. AMB: 1 pz.

Impugnatura di precisione senza lama n. art. 845320: 1 pz.

Set di lame per scalpello 12 pezzi n. art. 845330 Dim. 18: 1 pz.

Cappuccio di protezione per impugnatura di precisione n. art. 845335: 1 pz.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Profondità | 300 mm |
| Numero degli utensili | 9 |

| | |
|--|---------------------------|
| Larghezza in G | 10 |
| Profondità in G | 12 |
| Larghezza | 250 mm |
| Esecuzione | con set di utensili |
| Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm |
| Riempimento di un cassetto in G | 10×12 |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Alloggiamento in espanso rigido vuoto per assortimenti di utensili ESD per set in espanso rigido 973230 | 973200 973230 |
| Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, esecuzione dissipativa Lunghezza complessiva 125 mm | 726660 125 |
| Cappuccio di protezione per n. art. 845320 / 5325 | 845335 |
| Impugnatura di precisione (senza lama) in acciaio legato inossidabile | 845320 |
| Pinza a becchi piatti per elettronica Lunghezza complessiva 140 mm | 727170 140 |
| Pinzetta a punte ridotte tronche 2,5 mm, 120 mm, forma 2a Materiale AMB | 727580 AMB |
| Set di lame per scalpello 12 pezzi Modello 18 | 845330 18 |
| Pinzetta a punta, 125 mm forma AA Materiale AMB | 727520 AMB |
| Pinzetta a punta sottile, curvata, 150 mm, forma 22b Materiale AMB | 727600 AMB |
| Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di dimensioni normali Lunghezza complessiva 125 mm | 726210 125 |