



Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 400 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2281/1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990461 2281/1000
GTIN	4052941784903
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani in due larghezze: 994 mm e 1282 mm. Completamente zincata, dotata di 5 ripiani regolabili con passo da 53 mm. Profili e superfici saldate. Montaggio senza utensili, facilmente ampliabile. I montanti singoli assicurano un trasporto ottimizzato.

Carico modulo: 1.900 kg per modulo.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento base: Lunghezza nominale 1.000 mm + 56 mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale 1.000 mm + 25 mm

Nota:

- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 595 mm.**
- **Il montaggio è escluso.**
- **Trasporto ottimizzato: spedizione in 2 pacchi senza pallet.**

Materiale: zincato

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100 kg

Altezza: 2281 mm

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 1025 mm

Ripiano larghezza dimensione libera: 994 mm
Portata per ripiano: 100 kg

Descrizione tecnica

Portata per ripiano	100 kg
Ripiano larghezza dimensione libera	994 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1025 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza	2281 mm
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani