




Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 400 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2281/1300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990461 2281/1300
GTIN	4052941784972
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani in due larghezze: 994 mm e 1282 mm. Completamente zincata, dotata di 5 ripiani regolabili con passo da 53 mm. Profili e superfici saldate. Montaggio senza utensili, facilmente ampliabile. I montanti singoli assicurano un trasporto ottimizzato.

Carico modulo: 1.900 kg per modulo.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento base: Lunghezza nominale 1300 mm + 44 mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale 1300 mm + 13 mm

Nota:

- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 595 mm.**
- **Il montaggio è escluso.**
- **Trasporto ottimizzato: spedizione in 2 pacchi senza pallet.**

Materiale: zincato

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150 kg

Altezza: 2281 mm

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 1313 mm

Ripiano larghezza dimensione libera: 1282 mm
Portata per ripiano: 150 kg

Descrizione tecnica

Portata per ripiano	150 kg
Ripiano larghezza dimensione libera	1282 mm
Altezza	2281 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1313 mm
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani