

**GECHTER****Pressa manuale a leva articolata con supporto dell'aria, Forza di compressione: 12 kN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

086761 12

GTIN

Classe articolo

08V

**Descrizione****Esecuzione:**

Pressa manuale a leva con supporto dell'aria e avvio predefinito da 12kN HKP/L-DS.

Forza di pressione di 12 kN (pressione di esercizio 7,7 bar).

La slitta della pressa viene abbassata mediante la leva manuale per mezzo di un giunto a ginocchiera. In questa posizione, l'operatore può avviare una corsa di lavoro pneumatica predefinita di 5,9 mm premendo semplicemente un pulsante o ruotando appena la leva manuale.

**Uso:**

Stampaggio, rivettatura, punzonatura, bordatura, marchiatura.

Profondità arco: 120 mm

Altezza montato: 73 - 240 mm

Foro di alloggiamento nello slittone:  $\varnothing$  15 H7 mm

Piano largh.: 200 mm

Piano prof.: 169 mm

Altezza senza leva manuale: 729 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità arco	120 mm
Piano prof.	169 mm
Foro di alloggiamento nello slittone	Ø 15 H7 mm
Piano largh.	200 mm
Prof. sup. appoggio	260 mm
Larghezza superiore appoggio	340 mm
Peso	40 kg
Altezza montato	73 - 240 mm
Altezza senza leva manuale	729 mm
Forza di pressione massima	12 kN
Pressione d'esercizio	2 - 7 bar
Lunghezza corsa	7 - 46 mm
Filettatura di raccordo aria compressa	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Pressa a ginocchiera