STANLEY

Flessometro Powerlock, Lunghezza del nastro: 3m

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462360 3
GTIN	3253561332180
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:
Flessometro con custodia in metallo cromato resistente agli urti. Nastro ultra-resistente con scala sul bordo superiore e inferiore. Con funzione di bloccaggio e ritorno automatico. Nastro interamente rivestito con strato protettivo per garantire un'elevata resistenza all'abrasione. Inclusa clip da cintura.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo	57 mm
Larghezza corpo	22 mm
Altezza corpo	60 mm
Larghezza del nastro	12,7 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taraturaFlessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5