



Set di lame per segchetti alternativi, Descrizione: T144DHM



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	588520 T144DHM
GTIN	3165140997713
Classe articolo	54B

Descrizione

Esecuzione:

Lame per segchetti alternativi **per legno**. Attacco con un dente di arresto. **Denti rivestiti in metallo duro**, massima durata e taglio rapido. Per tutti i materiali ad eccezione dell'acciaio. ottimizzato per il materiale: Legno

Spessore piano (rivestimento in legno): 5-50 mm

Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo)

Tipo di taglio: Taglio a precisione angolare

Materiale per lame: HM

Passo dentatura: 3,5–5,0 16 mm

Lunghezza lama: 100 mm

Numero di lame: 3

Descrizione tecnica

ottimizzato per il materiale	Legno
Idoneità	_T144DHM
Tipo di taglio	Taglio diritto rapido (grezzo)
Tipo di taglio	Taglio a precisione angolare
Materiale per lame	HM
Lunghezza lama	100 mm
Spessore piano (rivestimento in legno)	5-50 mm
Numero di lame	3
Passo dentatura	3,5–5,0 16 mm

Descrizione	T144DHM
Tipo di prodotto	Lama per seghetti alternativo