

KERN**Bilancia per gru modello HCD, Campo massimo di pesatura: 60kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479434 60
GTIN	4045761214163
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze.

Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.

Elevata mobilità grazie alla struttura leggera e stabile. Durata di funzionamento della batteria ca. 20 h.

Fornitura:

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia incluse 4 batterie n. art. 081561 LR6.

Descrizione tecnica

Campo massimo di pesatura	60 kg
Limite di errore del valore massimo	0,2 %
Risoluzione	20 g
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Profondità corpo	79 mm

Taratura	Prezzo su richiesta
Larghezza corpo	194 mm
Altezza corpo	97 mm
Lunghezza complessiva	276 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Peso netto	1,1 kg
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Display retroilluminato	sì
Tasto per bloccare un valore	sì
Durata della batteria	20 h
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3