



## Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata, Esagono: 5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627382 5
GTIN	7610733283095
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

#### Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).

**90° per inserimento:** È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.

**100° per lavorazione:** La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

#### Materiale:

Superficie nichelata, cromata e **termoverniciata** per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica "Rainbow".

### Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	170×16 mm
Esagono	5 mm
Superficie	termoverniciata
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	sì
Manico corto	sì

Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite