



Set di chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627386 9
GTIN	7610733282845
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).

90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.

100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata e cromata.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627381: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Riposte in: Supporto in plastica

Descrizione tecnica

Imballaggio	Supporto in plastica
Numero di giraviti	9
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Superficie	esecuzione cromata

Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	sì
Manico corto	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 4 mm	627381 4
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 3 mm	627381 3
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 2,5 mm	627381 2,5
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 5 mm	627381 5
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 2 mm	627381 2
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 10 mm	627381 10
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 8 mm	627381 8
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 6 mm	627381 6
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortoesecuzione cromata Esagono 1,5 mm	627381 1,5

