



Set di chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata, Numero di giraviti: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627387 9
GTIN	7610733283132
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).

90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.

100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata, cromata e **termoverniciata** per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica "Rainbow".

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627382: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Riposte in: Supporto in plastica

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	9
Imballaggio	Supporto in plastica
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Superficie	termoverniciata

Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	sì
Manico corto	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 6 mm	627382 6
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 4 mm	627382 4
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 8 mm	627382 8
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 5 mm	627382 5
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 2,5 mm	627382 2,5
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 2 mm	627382 2
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 3 mm	627382 3
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 1,5 mm	627382 1,5
Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco cortotermoverniciata Esagono 10 mm	627382 10

