



Tronchese compatto CoBolt® con rientranza dei taglienti, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731752 160
GTIN	4003773084587
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).

Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica, taglienti con rientranza.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm².

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Per filo di acciaio dolce fino a Ø	5,3 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a Ø	4,4 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Per filo armonico fino a Ø	3 mm
Tagliente	temprate
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzato nero
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

