

FLUKE.

Cavi con puntali, Ø Puntali di misura: 2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473318 2
GTIN	095969521543
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, Ø Cavo = 4 mm. Cavi con puntali TL175 con punta di misura girevole 4 – 19 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Per:

Multimetro digitale n. art. 473322; 473325. Pinza per la misurazione di corrente n. art. 473290 Dim. 378FC.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione)
Ø Puntale	4 mm
Ø Puntali di misura	2 mm
Lunghezza cavo	1,2 m
Tipo di prodotto	Cavo con puntali

