

Sedia girevole da ufficio con schienale in stoffa, Colore: BLACK**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile con comoda imbottitura morbida e fondo con cuciture laterali. Rivestimento 100% poliestere. Movimento sincronizzato con regolazione automatica in base al peso, bloccabile in posizione di seduta anteriore e posteriore. Con regolazione della profondità, dell'inclinazione e dell'altezza della seduta. Inclusi braccioli con altezza regolabile (2D). Rotelle universali per pavimenti morbidi e duri, basamento a stella in plastica nera con Ø di 650 mm. Sedia girevole da ufficio con schienale in stoffa morbido e traspirante, con speciale supporto lombare regolabile in altezza. Parte posteriore con copertura parziale in plastica.

Norma:**DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

Portata sedia: 120 kg

Campo di regolazione altezza: 420 - 550 mm

Largh. seduta: 470 mm

Prof. seduta: 470 mm

Altezza schienale: 560 mm

Campo di regolazione profondità seduta: 60 mm

Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

Portata	120 kg
Meccanica sincrona	sì
Colore materiale seduta	nero
Campo di regolazione profondità seduta	60 mm
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Materiale basamento a stella	plastica
Altezza schienale	560 mm
Largh. seduta	470 mm
Supporto lombare	sì
Prof. seduta	470 mm
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Esecuzione	con rotelle
Portata sedia	120 kg
Ø basamento a stella	650 mm
Campo di regolazione altezza	420 - 550 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole da ufficio