



Armadio di stoccaggio per batterie CORE STORE, Modello: STO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981115 STO
GTIN	4054923234406
Classe articolo	96G

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'armadio in lamiera di acciaio con chiusura automatica permanente tramite un meccanismo chiudiporta ammortizzato a olio. Aggancio della porta su 3 punti.

- **Chiusura con cilindro profilato (possibilità di chiusura sistemica) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde). Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**
- **Zoccolo integrato inforcabile per spostare l'armadio con più facilità.**
- **Basi di appoggio integrate per compensare eventuali irregolarità del pavimento.**
- **Protezione antincendio di 90 minuti dall'esterno all'interno (tipo 90 / omologazione a norma EN 14470-1) e resistenza al fuoco di oltre 90 minuti in caso di incendio dall'interno all'esterno.**
- **Spina di sicurezza per un facile scollegamento dalla rete elettrica.**

Armadio per lo stoccaggio passivo di batterie agli ioni di litio. Con spina per il collegamento alla rete elettrica.

Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani in lamiera forata e 1 vaschetta di raccolta a terra in lamiera di acciaio termoverniciata.

Verniciatura:

Corpo dell'armadio in grigio antracite RAL 7016, sportelli in blu genziana RAL 5010, **termoverniciati.**

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi caricabatterie e di stoccaggio per batterie devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona qualificata e ne deve essere verificata la funzionalità. Per favorire l'evacuazione degli armadi di sicurezza, si consiglia di predisporre un apposito sistema a livello del suol

Descrizione tecnica

Altezza	1953 mm
Peso	472 kg
Carico massimo	600 kg
Profondità	615 mm
Profondità utile	522 mm
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Dimensione interna sedi forche larghezza	1120 mm
Larghezza	1193 mm
Altezza utile	1647 mm
Volume vaschetta di raccolta a terra	2,6 l
Numero ripiani	3
Dimensione interna sedi forche altezza	90 mm
Larghezza utile	1050 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Resistenza agli incendi	90 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza