

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, lato sinistro aperto, lato destro con 3 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920801 1500
GTIN	4062406261405
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale,** con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **esecuzione termoverniciata**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.

Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 125, 150, 250

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	126 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Numero dei cassetti	3
Profondità struttura portante	700 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Altezza utile corpo per cassetti	525 mm
Altezza	850 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	Ready-to-go
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/3	950320 125/3
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/1	950320 125/1
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/4	950320 125/4
Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Inserito a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/4	950320 150/4
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 150/5	950320 150/5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 125/6	950320 125/6
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10