



**Nastro adesivo rinforzato Resistente ai raggi UV, trasparente, larghezza × lunghezza (mm×m): 48X25**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

Il nastro telato **tesa® 4665** presenta una **resistenza ai raggi UV** fino a 52 settimane ed è inoltre **resistente alle intemperie**. Grazie a queste sue proprietà, è il nastro adesivo perfetto da usare all'esterno.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Finezza del tessuto	30 mesh
Colore	trasparente
Forza adesiva su acciaio	0,9 N/mm
Materiale supporto	Tessuto
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C

Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Resistenza alla trazione	4,3 N/mm
Elasticità	27 %
Larghezza	48 mm
Massa adesiva	Gomma sintetica
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Spessore	0,215 mm
Resistente ad alte temperature fino a	95 °C
Denominazione originale prodotto	4665
Guaina conduttrice presente	no
Lunghezza	25 m
Attributo del nome del prodotto	trasparente
Tipo di prodotto	Nastro adesivo