

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, lato sinistro con 3 cassetti, apertura centrale, lato destro con sportello e 1 cassetto, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 2000mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	921154 2000
GTIN	4062406262198
Classe articolo	9GG

## Descrizione

### Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Parte centrale con corpo aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **esecuzione termoverniciata**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.

Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

### Collocamento:

altezza frontalini cassetti (sinistra) mm: 125, 200, 300

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 125

Altezza porta (destra) mm: 475

### Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

### Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità struttura portante	700 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza	950 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Altezza porta (destra)	375 mm
Peso	153 kg
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Larghezza struttura portante	1900 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	Ready-to-go
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro

---

**Accessori**

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003

950050 003

Maniglia per GridLine Modello KO12

914226 KO12

Cassetto Altezza frontalini cassette 300 mm

927800 300

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm

927800 200

Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm

927800 125