



## Nastro adesivo rinforzato Set di 3 pezzi, rosa fucsia, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083617 50X25
GTIN	4042448180858
Classe articolo	08M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il nastro **tesa® 4671** è composto da un supporto in tessuto di rayon, ha una **superficie opaca**, è **disponibile in colori fluorescenti** ed è adatto per quasi **tutti i tipi di applicazione**. **Facile da rimuovere, non lascia residui**. Elevata adesività anche su **superfici ruvide**, nonché **facilmente scrivibile**.

Con il nastro telato tesa® 4671 in colori fluorescenti potrete effettuare in modo sicuro e affidabile diverse operazioni, quali ad esempio marcature di elementi di vario tipo o applicazioni nel settore degli eventi!

Il nastro telato tesa® 4671 è disponibile in colori fluorescenti e viene spesso impiegato da tecnici specializzati per marcare in maniera visibile diversi elementi oppure per effettuare applicazioni nel settore degli eventi. Adatto per molteplici applicazioni come marcatura, fissaggio, rinforzo o riparazione. Il nastro telato tesa® 4671 è semplice da rimuovere, è facilmente scrivibile, ha una superficie opaca ed è conformabile. La combinazione della tela con rivestimento in acrilico e di una massa adesiva in gomma naturale garantisce un'elevata resistenza all'abrasione. Il nastro telato può essere rimosso senza lasciare residui ed è disponibile nei seguenti colori: verde neon, giallo neon, arancione neon e rosa neon.

#### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Guaina conduttrice presente	no
Elasticità	9 %
Lunghezza	25 m
Resistenza alla trazione	7 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Denominazione originale prodotto	4671
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Larghezza	50 mm
Finezza del tessuto	120 mesh
Resistente ad alte temperature fino a	140 °C
Massa adesiva	Gomma naturale
Materiale supporto	Tessuto
Colore	rosa fucsia
Spessore	0,28 mm
Forza adesiva su acciaio	0,35 N/mm
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Attributo del nome del prodotto	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Nastro adesivo