



Set di bit con impugnatura universale 17 pezzi, Numero pezzi: 17



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676215 17
GTIN	4013288214546
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura a T bicomponente ergonomica con portabit Rapidaptor. Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalamo **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3 per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89

Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676656 Dim. 6,3

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt 400
Utensile di manovra	1 cricchetto portabit 1/4 pollici
Utensile di manovra	Porta giraviti
Utensile di manovra	Cricchetto con adattatore 1/4 pollici
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 5/89 mm	674247 5/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674200 2/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674247 3/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674220 3/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 6/89 mm	674247 6/89
Giravite portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm	676656 6,3
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3 Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX10/89 mm	674250 TX10/89

Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 4/89 mm	674247 4/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX40 mm	674250 TX40
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674200 3/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674220 2/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX30 mm	674250 TX30
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX20 mm	674250 TX20
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX10 mm	674250 TX10
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX25 mm	674250 TX25
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX15 mm	674250 TX15