



## Set di bit con impugnatura universale Turbo 19 pezzi, Numero pezzi: 19



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676205 19
GTIN	4013288214614
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalame **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

**Velocità di avvitatura fino a quattro volte superiore** grazie a un **ingranaggio epicicloidale integrato nell'impugnatura attivabile o disinseribile** tramite pulsante. Si consiglia la disattivazione in caso di regolazione fine e per il serraggio definitivo o l'allentamento di una vite con coppia elevata (fino a 14 Nm). Impugnatura Kraftform con **portabit Rapidaptor** per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Fornitura in robusta borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo.

#### Vantaggi:

- **Robusto collegamento a vite terminale e facile regolazione fine.**
- **Velocità di avvitatura di quattro volte superiore mediante funzionamento prettamente meccanico (senza batteria).**

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 1/89; 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 1/89; 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. n. art. 674244 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676390

## Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt Turbo 1
Utensile di manovra	Porta giraviti
Utensile di manovra	1 cricchetto portabit 1/4 pollici
Utensile di manovra	Cricchetto con adattatore 1/4 pollici
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674220 2/89
Giravite portainseriti Kraftform Turbo per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3	676390 6,3
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674220 3/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 4 mm	674244 4
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674200 3/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 3 mm	674244 3

Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674200 2/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/89 mm	674220 1/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 5 mm	674244 5
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 6 mm	674244 6
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/89 mm	674200 1/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX10/89 mm	674250 TX10/89