

Garant

**Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø xLunghezza complessiva:
13X160mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789010 13X160
GTIN	4062406262563
Classe articolo	71C

Descrizione**Esecuzione:**

Punta pilota potente per un centraggio e un inserimento ottimale durante la foratura. Innovativo design della testa con spirali corte e diritte, per una foratura nettamente più rapida e una stabilità di gran lunga maggiore anche nel cemento armato. Forma a spirale ottimizzata per le vibrazioni con nocciolo rinforzato. Il diametro del nocciolo e il passo spirale della punta sono in perfetta armonia l'uno con l'altro, garantendo così un'efficiente trasmissione della forza dal martello perforatore alla punta in metallo duro.

Vantaggi:

- **Le spirali di scarico corte e le superfici di spoglia concave (effetto pala) consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Taglienti supplementari di forma speciale: per un'efficace rottura del calcestruzzo.**

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza elica	110 mm

Ø	13 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra