

**Garant****Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø xLunghezza complessiva:  
8X160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789010 8X160
GTIN	4062406262532
Classe articolo	71C

**Descrizione****Esecuzione:**

Punta pilota potente per un centraggio e un inserimento ottimale durante la foratura. Innovativo design della testa con spirali corte e diritte, per una foratura nettamente più rapida e una stabilità di gran lunga maggiore anche nel cemento armato. Forma a spirale ottimizzata per le vibrazioni con nocciolo rinforzato. Il diametro del nocciolo e il passo spirale della punta sono in perfetta armonia l'uno con l'altro, garantendo così un'efficiente trasmissione della forza dal martello perforatore alla punta in metallo duro.

**Vantaggi:**

- **Le spirali di scarico corte e le superfici di spoglia concave (effetto pala) consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Taglienti supplementari di forma speciale: per un'efficace rottura del calcestruzzo.**

**Uso:**

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

**Nota:**

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Ø	8 mm
Lunghezza elica	100 mm
Lunghezza complessiva	160 mm

Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra