

Garant

**Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø xLunghezza complessiva:
14X450mm**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 789010 14X450 |
| GTIN | 4062406262860 |
| Classe articolo | 71C |

Descrizione**Esecuzione:**

Punta pilota potente per un centraggio e un inserimento ottimale durante la foratura. Innovativo design della testa con spirali corte e diritte, per una foratura nettamente più rapida e una stabilità di gran lunga maggiore anche nel cemento armato. Forma a spirale ottimizzata per le vibrazioni con nocciolo rinforzato. Il diametro del nocciolo e il passo spirale della punta sono in perfetta armonia l'uno con l'altro, garantendo così un'efficiente trasmissione della forza dal martello perforatore alla punta in metallo duro.

Vantaggi:

- **Le spirali di scarico corte e le superfici di spoglia concave (effetto pala) consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Taglienti supplementari di forma speciale: per un'efficace rottura del calcestruzzo.**

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Lunghezza elica | 400 mm |
| Lunghezza complessiva | 450 mm |
| Ø | 14 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Numero taglienti Z | 2 |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo | SDS Plus |
| Tipo di prodotto | Punta per pietra |