

**Ausilio di saldatura commutabile, Modello: QHCSS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto di pezzi a 45° e 90°. Termostabile fino a max. 180 °C. Adatto per tubi rotondi e a sezione quadra, nonché per materiali piani e angolari.

Descrizione tecnica

Lunghezza	111 mm
Termostabilità massima	180 °C
Larghezza	29 mm
Peso	0,7 kg
Forza di tenuta nominale	400 N
Altezza	95 mm
Tipo di prodotto	Magnete angolare