

**3M****Tappi auricolari, dipendenti dal livello del suono Peltor™, Modello: EEP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097797 EEP
GTIN	511312774270
Classe articolo	04A

**Descrizione****Esecuzione:**

Gli inserti auricolari elettronici 3M™ Peltor™ EEP-100 sono dotati di una speciale **funzione legata al livello del rumore** capace di effettuare una regolazione dinamica dei rumori esterni. Tale funzione consente inoltre di potenziare i rumori di bassa intensità (ad es. la voce) attutendo quelli improvvisi e dannosi per l'udito. In questo modo si garantisce non solo un'efficace protezione a livello auricolare, ma anche una maggiore percezione della situazione e una migliore comunicazione negli ambienti rumorosi. L'utilizzatore potrà usare le protezioni per l'udito in modo intuitivo tramite un solo tasto, nonché regolare fin dall'inizio il volume in base alle proprie esigenze. Gli inserti auricolari sono ricaricabili nell'apposita custodia tramite connettore USB. Il design leggero e compatto assicura il massimo comfort, permettendo quindi una migliore indossabilità da parte degli utilizzatori.

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) con inserti auricolari 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) con inserti auricolari PELTOR™ Triple C.

**Uso:**

Per comunicare in ambienti difficili con un inquinamento acustico elevato e altalenante.

**Norma:**

EN 352-2; EN 352-7

**Fornitura:**

2x inserti auricolari in funzione del livello del suono, 1x custodia di ricarica, 1x cavo USB, 1 paio di inserti UltraFit™ Small, 1 paio di inserti UltraFit™ Medium, 1 paio di inserti UltraFit™ Large, 1 paio di inserti Triple C.

## Descrizione tecnica

Serie	Peltor™
Valore SNR (valore di isolamento)	32 dB(A)
Valore SNR (valore di isolamento)	36 dB(A)
Durata batterie	16 h
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Norma	EN 352-2
Norma	EN 352-7
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore