

3M**Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Modello: PRO3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Classe articolo	04A

Descrizione**Esecuzione:**

Cuffie ad alte prestazioni in funzione del livello del suono con sistema di radiomicrofono analogico e digitale integrato. Due sistemi radiofonici (1× analogico / 1× digitale) sono preprogrammati nello stato di fornitura. Di serie sono disponibili 16 canali (PMR analogico) e 16 canali (PMR digitale). Le cuffie antirumore sono programmabili fino a 70 canali radio diversi. La funzione Bluetooth® Multipoint consente il collegamento continuo con i telefoni cellulari, in modo tale da poter effettuare, accettare e terminare le chiamate senza interrompere il proprio lavoro. Il **microfono impermeabile con sistema di compressione del rumore** permette la trasmissione vocale (VOX) per l'utilizzo in vivavoce negli ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una batteria agli ioni di litio **ricaricabile**.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Protezione per l'udito, cuffie e microfono combinati.

Uso:

Per la comunicazione in ambienti difficili con un livello elevato di inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie, kit igienico extra e protezione per il microfono.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY83

Descrizione tecnica

Durata batterie	11 h
Peso	490 g
Serie	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Valore SNR (valore di isolamento)	33 dB(A)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Norma	EN 352-4
Norma	EN 352-6
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore

Accessori

Kit igienico Modello HY83	097767 HY83
---------------------------	-------------