



Lampada tascabile a LED, Modello: P3R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Lampade tascabili compatte in formato a stelo o portachiavi.

· **A scelta in versione batteria o accumulatore.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi stazione di ricarica e cavo di carica USB.

Grado di protezione IP: IP 54

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 140 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 20 lm

Durata: 2,5 h

Autonomia livello 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): sì

Descrizione tecnica

Ø Testa	20 mm
Corrente di illuminazione	140 lm

Denominazione originale prodotto	P3R
Zona ATEX	Nessuna
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Modulo LED
Advanced Focus System (AFS)	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione Livello 2	20 lm
Lunghezza complessiva	102 mm
Peso	42 g
Numero di batterie contenute	1
Smart Light Technology (SLT)	no
Grado di protezione IP	IP 54
Durata	2,5 h
Autonomia Livello 2	6 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile